

## Cápsula de Aislamiento

### CARACTERÍSTICAS DE LA CÁPSULA

- Cápsula de aislamiento hermético para trasladar de manera segura, pacientes con riesgo de esparcir partículas infecciosas hacia el personal de auxilio, médico y el entorno.
- Utiliza filtros grado HEPA para limpiar el aire que ingresa a la cápsula. Cuenta con una bomba eléctrica que mantiene la presión negativa del sistema.
- Lo que la hace superior, es su unidad de desinfección a base de luz UV-C con doble propósito. Desinfecta el aire que es expulsado del sistema, anulando el 99.99% de riesgo de fuga de virus y bacterias y una vez que el paciente es extraído, la misma lámpara UV-C, sanitiza las paredes interiores de la cápsula.
- Este sistema de desinfección es eficaz para combatir el Coronavirus SRAS-CoV-2 causante del COVID-19.
- Cuenta con guantes intercambiables para manipulación del paciente y su entorno.
- Está hecha de material transparente que permite la observación permanente del paciente desde cualquier ángulo.
- Su mantenimiento es sencillo, es lavable y reutilizable innumerables ocasiones.
- Cuenta con batería para una completa autonomía durante el traslado de los pacientes.
- Puede asirse y colocarse con facilidad en camillas de ambulancias, camas de hospital e incluso a nivel de suelo si es necesario.

### APLICACIONES

- Hospitales
- Centros Medicos
- Clínicas

### DIMENSIONES

- Alto: 68 cm.
- Ancho: 52 cm.
- Largo: 1.89 m.

Allende No. 109 Col. Plan de Guadalupe Cuautitlán Izcalli,  
EdoMex, México C.P. 54767

• (55) 5317 1218 • (55) 2602 8522 • (55) 5861 7495  
• (55) 6830 9524 • (55) 2840 0069 • (55) 6830 9525

[ventas@assic.com.mx](mailto:ventas@assic.com.mx)

## CARACTERÍSTICAS DEL FILTRO Y BATERÍA

- Voltaje de Operación: 12V (Corriente Alterna) .
- Rango de temperatura entre 2°C y 40°C.
- Display muestra el tiempo de desinfección de la lámpara LED UV-C. \*
- Batería de Litio (Li-on) a 12.6 VCD - 7800 mAH.
- Respaldo de 10 hrs. a la luminaria UVGI.
- Respaldo de 1.5 hrs. al filtro de aire de manera continua.



Allende No. 109 Col. Plan de Guadalupe Cuautitlán Izcalli,  
EdoMex, México C.P. 54767

• (55) 5317 1218 • (55) 2602 8522 • (55) 5861 7495  
• (55) 6830 9524 • (55) 2840 0069 • (55) 6830 9525

\*Consulte Ficha Técnica de Lámpara UVG  
[ventas@assic.com.mx](mailto:ventas@assic.com.mx)